



PC ultramóvil con IA en un diseño premium



Dell Pro 13/14 Premium

Procesador de la serie Intel® Core™ Ultra 200V

PA13250

PA14250

El portátil comercial de mayor calidad del mundo¹¹

Su PC está diseñado para deleitar con experiencias de usuario únicas y portabilidad fácil.

Los portátiles más ligeros y compactos de Dell Pro¹

Fabricado con un 90 % de magnesio reciclado, duradero y ligero, su portátil tiene un diseño móvil que no le pesará.

Peso mínimo del modelo de 13": 2,36 libras (1,07 kg)

Peso mínimo del modelo de 14": 2,52 libras (1,14 kg)

El portátil más silencioso de Dell Pro¹

Tanto en la oficina como en los desplazamientos, su PC funciona sin problemas y casi silenciosamente gracias a un sistema de dos ventiladores que aumenta el flujo de aire en un 20 %.

Durabilidad de nivel comercial

Nuestros portátiles, diseñados para viajar allá donde le lleve su trabajo, se someten a rigurosas pruebas MIL-STD H de durabilidad y fiabilidad.

Opciones de pantallas vibrantes

Amplias relaciones de aspecto de 16:10 con resolución hasta QHD+ y opciones para ComfortView Plus y muy bajo consumo.

La pantalla más avanzada del mundo en un portátil comercial²

Dé vida a su trabajo con colores intensos sobre un fondo negro real.

Disponible a finales de este año en el modelo de 14", opte por una pantalla Tandem OLED que es un 24 % más eficiente en el uso de la energía y un 49 % más ligera que las pantallas OLED rígidas tradicionales.¹

El único PC comercial del mundo con teclado sin entramado³

Teclas curvas más anchas para mejorar la respuesta táctil y facilitar una escritura cómoda y eficiente.

Tecnología de retroiluminación con mini LED que ahorra energía

El único portátil comercial premium del mundo con tecnología de retroiluminación con mini-LED de ahorro de batería³ reduce el consumo de energía del teclado hasta en un 75 % y aumenta la duración de la batería 4 horas aproximadamente.⁸

Procesadores de la serie Intel® Core™ Ultra 200V

Aproveche la inteligencia artificial (IA) incorporada en el dispositivo, y su rendimiento y eficiencia en el uso de la energía excepcionales con este PC con IA que incluye experiencias Copilot+ PC.

Duración excepcional de la batería

Trabaje fácilmente desde cualquier lugar sin tener que estar atado a un enchufe.

Dell Pro AI Studio

Con el kit de herramientas de IA más completo del sector, Dell aprovecha la tecnología avanzada de NPU para ofrecer capacidades excepcionales que transforman sus actividades empresariales.⁴

Simplifique la tecnología informática

Dell ofrece los PC comerciales más seguros y fáciles de gestionar del mundo⁶, junto con servicios y soluciones de ciclo de vida modernos para que la gestión de TI sea lo más sencilla posible.

Innovación revolucionaria en un diseño sostenible de PC

- El primer PC comercial del mundo fabricado con un puerto USB-C modular que es más duradero y facilita las reparaciones.⁷
- Diseñado con materiales innovadores, como plástico reciclado después del consumo, magnesio reciclado, plástico de origen biológico y cobalto reciclado.¹⁰

Panel táctil de colaboración opcional

Los prácticos controles para conferencias de Microsoft Teams y Zoom están al alcance de su mano en los únicos portátiles comerciales premium del mundo con un panel táctil de colaboración.⁵


Luzca su mejor aspecto en las videollamadas

Muestre su mejor versión con el único portátil comercial que incluye una cámara estándar de infrarrojos de 8 MP con tecnología HDR³, que permite realizar videollamadas nítidas y disparar imágenes brillantes con cualquier luz.

Llamadas de conferencia más claras, con un volumen de sonido hasta un 29 % más alto⁹

Disfrute de una calidad de sonido exquisita con audio Hi-Fi, dos altavoces con salida superior y dos altavoces con salida inferior.





Acelere su flujo de trabajo con IA

Productividad, colaboración y creatividad de primer nivel con aplicaciones de software innovadoras en los mejores PC con IA comerciales de todo el mundo.¹



McAfee Deepfake Detector envía alertas en tiempo real para identificar contenido de IA engañoso, lo que protege su marca y mantiene la confianza, a la vez que ahorra con un consumo un 48 % menor de energía en determinados portátiles Dell Pro con procesadores de la serie Intel® Core™ Ultra 200V.²



Acceda a la información basada en IA para mejorar sus operaciones y el ROI mediante la identificación proactiva de problemas de TI, la reducción de las incidencias de soporte técnico a través de la detección de anomalías y la simplificación de la resolución de problemas con un asistente virtual inteligente.



Resuelva problemas más rápido y genere un impacto empresarial con los equipos Copilot+ PC con Windows 11 Pro.³ Los dispositivos incluyen una NPU de alta velocidad para ofrecer un rendimiento potente y experiencias de IA únicas que permiten ahorrar tiempo y acelerar la innovación.



Emplee menos tiempo en el diseño y céntrese en la parte creativa con Promeo, el diseñador mágico con IA de CyberLink, que utiliza la IA generativa para crear diseños y texto personalizados totalmente editables 1,9 veces más rápido, incluso sin conexión.⁴



Innovación sostenible



Fabricada con materiales sostenibles

Diseñado con materiales reciclados, como un 90 % de magnesio reciclado en el chasis, hasta un 50 % de plástico reciclado después del consumo en el marco del bisel y la caja de altavoces, un 98 % de plástico reciclado después del consumo en el marco de la batería, un 50 % de cobalto reciclado en la batería y topes de goma derivada en un 46 % de materiales biológicos.¹



Embalaje con un propósito específico

Se envía en embalaje fabricado con materiales 100 % reciclados o renovables⁴ con opciones de envío de varios productos en un solo embalaje para facilitar el desembalaje y reducir los residuos de embalaje y transporte.⁵



Diseño líder para garantizar la longevidad del PC

Este portátil está diseñado con una placa base modular y una placa de E/S para facilitar el acceso y ayudar a reducir los residuos electrónicos.² El primer diseño de PC comercial del mundo con un puerto USB-C modular con una resistencia a la torsión hasta 4 veces superior y una resistencia a los impactos hasta 33 veces superior, lo que mejora su durabilidad y facilita su reparación.³

Dell también facilita el acceso a las piezas y su reemplazo, para alargar lo máximo posible la vida útil de nuestros productos.

[Piezas, baterías y actualizaciones >](#)



Transición sin complicaciones de la tecnología antigua a la nueva

Podemos ayudarle a retirar de manera responsable y segura sus equipos de TI heredados, sin importar la marca, mientras se abordan sus objetivos de sostenibilidad.

[Asset Recovery Services >](#)





Lleve a otro nivel las prestaciones de su PC con los accesorios y pantallas Dell

Impulse la productividad y la colaboración con un ecosistema completo de Dell que se ha diseñado y probado para funcionar *mejor* con su portátil Dell Pro Premium.



A



B



C

A Monitor Dell UltraSharp 27 - U2724D

B Monitor portátil Dell 14 - P1424H

C Teclado y ratón de colaboración Dell Pro Premium - KM900



D



E



F

D Auriculares inalámbricos con ANC Dell Pro Premium - WL7024

E Mochila Dell Pro 14-16 Premium EcoLoop Slim - CP7625S

F Estación de acoplamiento inteligente Dell Pro Thunderbolt 4 - SD25TB4



Dell Display and Peripheral Manager

Gestione y optimice la experiencia de su ecosistema de pantallas, estaciones de acoplamiento y accesorios Dell con una aplicación sencilla.

► [Descubra más soluciones de escritorio de Dell](#)

Simplifique la tecnología informática

Nuestras ofertas más seguras¹ y fáciles de gestionar⁴ hacen que la administración de TI sea de lo más sencilla posible.

Los PC comerciales más seguros del mundo¹

Según Principled Technologies, ningún fabricante de PC ofrece la misma visibilidad del BIOS que Dell.



SEGURIDAD

Mejore la seguridad de todo el parque informático con múltiples capas de defensa.

Reduzca la superficie de ataque y mejore la ciberresiliencia a largo plazo con [Dell Trusted Workspace](#)



Garantice su seguridad desde el primer arranque con rigurosos controles de la cadena de suministro.



Mantenga la integridad del BIOS con una visibilidad exhaustiva a nivel de firmware.



Proteja la identidad de los usuarios finales frente al malware que pretende robar credenciales.



Enriquezca los datos en el nivel del sistema operativo con telemetría de PC para acelerar la detección, la respuesta y la corrección.



Añada una capa de protección contra amenazas avanzada de nuestro ecosistema de socios de software, los mejores de su clase.



Reduzca la brecha de seguridad de TI con una solución integrada y habilitada para IA

Explore la seguridad asistida por hardware con Dell, Intel y CrowdStrike.

[Seguridad asistida por hardware >](#)

CAPACIDAD DE GESTIÓN

Gestione su parque informático de PC de forma fiable y sencilla

Ayude a proteger y optimizar los puntos finales y proporcione una experiencia de usuario final productiva gracias a [Dell Manageability Solutions](#)

Con [Dell Management Portal](#), puede gestionar los PC Dell en la cloud junto con Microsoft Intune. [Dell Management Portal >](#)

Actualice y proteja su flota de PC Dell con una aplicación: [Dell Client Device Manager](#).⁵

[Dell Trusted Update Experience](#) simplifica las actualizaciones de los puntos finales con las versiones más recientes de BIOS y controladores. De los cinco proveedores de PC principales, Dell es el único que:



Publica² un calendario con las fechas de publicación de los controladores de dispositivo y las descargas:

los administradores de TI pueden implementar actualizaciones en todo el parque de dispositivos, con un cronograma predecible.



Lleva a cabo³ una validación integrada de todos los controladores y los módulos del BIOS en una actualización:

los administradores de TI pueden prever una implementación de actualizaciones de confianza y compatible con el sistema en todo el parque de dispositivos.

[Actualizaciones de confianza de Dell >](#)



Dell es la primera empresa del sector en ofrecer:⁴

Portal para socios accesible en Microsoft Intune, con capacidad de acceso mediante contraseña del BIOS, publicación y acceso a aplicaciones empresariales para todo el parque informático

Solución basada en paquetes de objeto binario grande (BLOB) para la configuración del BIOS de puntos finales con Microsoft Intune

Solución de gestión de sistemas OEM de hardware para su integración con Intel vPro



Simplifique las actualizaciones de PC con Dell Services

Facilitamos cada paso del ciclo de vida del PC

Dell Technologies APEX

La primera y la más completa¹

Una cartera de productos como servicio que abarca desde entornos multicloud hasta los dispositivos de cliente. Obtenga la flexibilidad que necesita para transformar su entorno de TI e implementar las tecnologías más recientes con costes predecibles.

Dell APEX PC-as-a-Service

Suscripción mensual totalmente personalizable que puede incluir PC, periféricos, software y servicios sin inversión inicial.

[Dell APEX PC-as-a-Service \(PCAAS\) >](#)

ProDeploy Client Suite

La actualización de PC empieza por proporcionar dispositivos nuevos a los usuarios finales. Dell ProDeploy Suite optimiza las operaciones y aumenta la productividad mediante PC configurados listos para usar desde el primer día, con aprovisionamiento e imágenes basados en cloud dinámicas.

Al cambiar de una tecnología antigua a una nueva, ProDeploy Plus incluye la posibilidad de borrar de forma segura los datos confidenciales del usuario final mediante herramientas sofisticadas para sanear los dispositivos, e incluye Asset Recovery Services para desechar la tecnología antigua de forma responsable.

[Dell ProDeploy Client Suite >](#)



Soluciones modernas de ciclo de vida

Dell Premier

324 %

de ROI en 3 años³

Modernice las compras de TI a través del catálogo en una solución personalizada en línea. Obtenga el control de la totalidad de su ecosistema informático para reducir costes, estandarizar los pedidos o acceder a los análisis, entre muchas otras ventajas.

[Dell Premier >](#)

Asset Recovery Services

2800 millones

de libras de componentes electrónicos recuperados a través de todos los programas de recuperación desde 2007²

Dell le ayudará a retirar de forma segura y responsable los equipos de TI que estén obsoletos, independientemente de la marca, para que su transición de la tecnología antigua a la tecnología nueva se desarrolle a la perfección, a la vez que protege su empresa y el planeta.

[Asset Recovery Services >](#)


ProSupport Suite for PCs

ProSupport Suite es más que una solución de reparación de averías ininterrumpida; se trata de un conjunto de herramientas que automatizan y optimizan su entorno con poca o ninguna intervención humana y sin interrumpir al usuario final.

Elija entre una sólida biblioteca de scripts creada por Dell que solucionan rápidamente los problemas de toda la empresa y minimiza el tiempo de corrección sin bajar el rendimiento máximo del sistema. ProSupport Suite proporciona datos basados en telemetría para proporcionar información al equipo de TI y realizar actualizaciones específicas, todo controlado desde un único panel.

[ProSupport Suite for PCs >](#)

Puertos y ranuras



- 1 Bandeja de tarjeta SIM opcional (*Solo disponible en configuraciones con 5G*)
- 2 USB 3.2 de 1.^a generación tipo A
- 3 Thunderbolt™ 4 con Power Delivery y DisplayPort 1.4 (USB Type-C™)
- 4 Ranura de bloqueo de cuña
- 5 HDMI 2.1
- 6 Thunderbolt™ 4 con Power Delivery 3.1 y DisplayPort 1.4 (USB Type-C™)
- 7 Conector para auriculares estéreo

► [Explore una vista de 360° del Dell Pro 13 Premium y el Dell Pro 14 Premium](#)



No todas las especificaciones técnicas están disponibles, depende de la configuración del sistema.

[Busque el manual del propietario del producto en Dell.com/support](https://www.dell.com/support) o [póngase en contacto con su experto en ventas de Dell Technologies.](#)

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NÚMERO DE MODELO ¹	Dell Pro 13 Premium (PA13250)	Dell Pro 14 Premium (PA14250)
MATERIAL Y COLOR DEL CHASIS	Chasis de magnesio en color magnetita	Chasis de magnesio en color magnetita
PANTALLA ¹	Portátil Relación pantalla-cuerpo de 89 % Pantalla Full HD+ de 13,3", 16:10, (1920 x 1200), IPS sin función táctil, 300 nits, 45 % de NTSC, antibrillo Pantalla Full HD+ de 13,3", 16:10, (1920 x 1200), IPS sin función táctil, 400 nits, 100 % sRGB, antibrillo, ahorro de batería, ComfortView Plus (emisiones bajas de luz azul) Pantalla QHD+ de 13,3", 16:10, (2560 x 1600), IPS táctil con cristal de cubierta, 500 nits, 100 % sRGB, antibrillo, ahorro de batería, ComfortView Plus (emisiones bajas de luz azul)	Portátil Relación pantalla-cuerpo de 90 % Pantalla Full HD+ de 14,0", 16:10, (1920 x 1200), IPS sin función táctil, 300 nits, 45 % de NTSC, antibrillo Pantalla Full HD+ de 14,0", 16:10, (1920 x 1200), IPS sin función táctil, 400 nits, 100 % sRGB, antibrillo, ahorro de batería, ComfortView Plus (emisiones bajas de luz azul) Pantalla QHD+ de 14,0", 16:10, (2560 x 1600), IPS táctil, 400 nits, 100 % sRGB, antibrillo, ahorro de batería, ComfortView Plus (emisiones bajas de luz azul) Pantalla QHD+ de 14,0" Tandem OLED, 16:10, (2880 x 1800), táctil con cristal de cubierta, 400 nits, 100 % sRGB, HDR, antibrillo, ahorro de batería, ComfortView Plus (emisiones bajas de luz azul)
OPCIONES DE PROCESADOR ^{1, 2}	Procesadores Intel® Core™ Ultra 7, serie 2 (V), vPro® como máximo	Procesadores Intel® Core™ Ultra 7, serie 2 (V), vPro® como máximo
ACELERADOR DE IA	Este sistema Dell Pro Premium cuenta con una unidad de procesamiento neural (NPU). Una NPU es un microprocesador que se especializa en la aceleración de tareas de aprendizaje automático. La NPU ayuda a compensar los recursos de la CPU y/o la GPU, consume poca energía y mejora la utilización de los recursos a la hora de procesar datos multimedia masivos, como vídeo e imágenes. El acelerador de IA es compatible con Copilot en Windows.	Este sistema Dell Pro Premium cuenta con una unidad de procesamiento neural (NPU). Una NPU es un microprocesador que se especializa en la aceleración de tareas de aprendizaje automático. La NPU ayuda a compensar los recursos de la CPU y/o la GPU, consume poca energía y mejora la utilización de los recursos a la hora de procesar datos multimedia masivos, como vídeo e imágenes. El acelerador de IA es compatible con Copilot en Windows.
CONJUNTO DE CHIPS ¹	Integrado en el procesador	Integrado en el procesador
SISTEMA OPERATIVO ¹	Microsoft® Windows 11 Home de 64 bits Microsoft® Windows 11 Pro de 64 bits Ubuntu® 24.04 LTS, de 64 bits (solo portátil)	Microsoft® Windows 11 Home de 64 bits Microsoft® Windows 11 Pro de 64 bits Ubuntu® 24.04 LTS, de 64 bits (solo portátil)
TARJETAS GRÁFICAS ^{1, 3}	Tarjeta gráfica Intel® Arc™: 130V con serie Intel® Core™ Ultra 5 2 (V) Tarjeta gráfica Intel® Arc™: 140V con serie Intel® Core™ Ultra 7 2 (V)	Tarjeta gráfica Intel® Arc™: 130V con serie Intel® Core™ Ultra 5 2 (V) Tarjeta gráfica Intel® Arc™: 140V con serie Intel® Core™ Ultra 7 2 (V)
OPCIONES DE MEMORIA ^{1, 2, 4}	Hasta 32 GB de memoria SDRAM LPDDR5x de 8533 MT/s (memoria en el paquete)	Hasta 32 GB de memoria SDRAM LPDDR5x de 8533 MT/s (memoria en el paquete)
OPCIONES DE ALMACENAMIENTO ^{1, 4}	SSD de hasta 2 TB, M.2 2230, QLC, PCIe NVMe de 4.ª generación SSD de 512 GB, M.2 2280, TLC, PCIe NVMe de 4.ª generación, autocifrado Opal 2.0	SSD de hasta 2 TB, M.2 2230, QLC, PCIe NVMe de 4.ª generación SSD de 512 GB, M.2 2280, TLC, PCIe NVMe de 4.ª generación, autocifrado Opal 2.0
SEGURIDAD ¹	Funciones de seguridad estándar Bloqueo de seguridad Certificación TPM 2.0 FIPS-140-2/Certificación TCG Verificación de Intel ME: verifica la integridad del firmware esencial mediante una fuente segura fuera del host. Requiere Intel vPro. Interruptor de intrusión en el chasis: detecta de forma remota las manipulaciones en el hardware y se integra con los indicadores de ataque de Dell SafeBIOS. Tapa de la cámara Paquetes opcionales de seguridad mediante la autenticación de hardware Lector de huellas digitales táctil (en el botón de alimentación) Lector de huellas digitales compatible con Windows Hello en el botón de encendido, opcional Cámara de infrarrojos frontal opcional (compatible con Windows Hello) con ExpressSign-in (Presence Detection)	Funciones de seguridad estándar Bloqueo de seguridad Certificación TPM 2.0 FIPS-140-2/Certificación TCG Verificación de Intel ME: verifica la integridad del firmware esencial mediante una fuente segura fuera del host. Requiere Intel vPro. Interruptor de intrusión en el chasis: detecta de forma remota las manipulaciones en el hardware y se integra con los indicadores de ataque de Dell SafeBIOS. Tapa de la cámara Paquetes opcionales de seguridad mediante la autenticación de hardware Lector de huellas digitales táctil (en el botón de alimentación) Lector de huellas digitales compatible con Windows Hello en el botón de encendido, opcional Cámara de infrarrojos frontal opcional (compatible con Windows Hello) con ExpressSign-in (Presence Detection)
CONEXIÓN ¹	(Las estaciones de acoplamiento son opcionales; se venden por separado) Estación de acoplamiento Dell Thunderbolt™ - WD22TB4 Estación de acoplamiento Dell Performance - WD19DCS Estación de acoplamiento USB-C Dell - WD19S Estación de acoplamiento universal Dell - UD22 Estación de acoplamiento de carga dual Dell - HD22Q	(Las estaciones de acoplamiento son opcionales; se venden por separado) Estación de acoplamiento Dell Thunderbolt™ - WD22TB4 Estación de acoplamiento Dell Performance - WD19DCS Estación de acoplamiento USB-C Dell - WD19S Estación de acoplamiento universal Dell - UD22 Estación de acoplamiento de carga dual Dell - HD22Q
OPCIONES DE CONECTIVIDAD ¹	Compatible con el modo de espera moderno de Microsoft Opciones de LAN inalámbrica⁴: Tarjeta inalámbrica Intel® BE201 Wi-Fi 7 2 x 2, Bluetooth 5.4 Opciones de banda ancha móvil⁴: 5G: módem Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G (DW5934e), eSIM, WW 5G: módem Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G (DW5934e), sin eSIM, solo en China	Compatible con el modo de espera moderno de Microsoft Opciones de LAN inalámbrica⁴: Tarjeta inalámbrica Intel® BE201 Wi-Fi 7 2 x 2, Bluetooth 5.4 Opciones de banda ancha móvil⁴: 5G: módem Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G (DW5934e), eSIM, WW 5G: módem Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G (DW5934e), sin eSIM, solo en China
OPCIONES DE CÁMARA ¹	Cámara de infrarrojos HDR de 8 MP, reducción de ruido temporal, obturador de la cámara, micrófono Cámara de infrarrojos HDR de 8 MP con detección de presencia, reducción de ruido temporal, obturador de la cámara, micrófono	Cámara de infrarrojos HDR de 8 MP, reducción de ruido temporal, obturador de la cámara, micrófono Cámara de infrarrojos HDR de 8 MP con detección de presencia, reducción de ruido temporal, obturador de la cámara, micrófono
AUDIO Y ALTAVOCES ¹	2 altavoces Premium con salida superior, 2 altavoces Premium con salida inferior, Waves MaxxAudio Pro, amplificador inteligente	2 altavoces Premium con salida superior, 2 altavoces Premium con salida inferior, Waves MaxxAudio Pro, amplificador inteligente
MICRÓFONO ¹	2 micrófonos con cancelación de ruido	2 micrófonos con cancelación de ruido

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NÚMERO DE MODELO¹	Dell Pro 13 Premium (PA13250)	Dell Pro 14 Premium (PA14250)
OPCIONES DE BATERÍA^{1, 7, 8}	3 celdas, 60 Wh, iones de litio, ExpressCharge 1.0™, ExpressCharge Boost™ 3 celdas, 60 Wh, iones de litio, ExpressCharge 1.0™, ciclo de vida prolongado, 3 años de garantía limitada de hardware 2 celdas, 40 Wh, iones de litio, ExpressCharge 2.0™, ExpressCharge Boost™ 2 celdas, 40 Wh, iones de litio, ExpressCharge 2.0™, ciclo de vida prolongado, 3 años de garantía limitada de hardware	3 celdas, 60 Wh, iones de litio, ExpressCharge 1.0™, ExpressCharge Boost™ 3 celdas, 60 Wh, iones de litio, ExpressCharge 1.0™, ciclo de vida prolongado, 3 años de garantía limitada de hardware 2 celdas, 40 Wh, iones de litio, ExpressCharge 2.0™, ExpressCharge Boost™ 2 celdas, 40 Wh, iones de litio, ExpressCharge 2.0™, ciclo de vida prolongado, 3 años de garantía limitada de hardware
OPCIONES DE ALIMENTACIÓN¹	Adaptador de CA de 60 W, tipo C, Ultralight Mini Adaptador de CA de 60 W, tipo C, Ultralight Mini, 2 patillas (solo para Japón) Adaptador de CA de 65 W, USB tipo C Adaptador de CA de 100 W, tipo C	Adaptador de CA de 60 W, tipo C, Ultralight Mini Adaptador de CA de 60 W, tipo C, Ultralight Mini, 2 patillas (solo para Japón) Adaptador de CA de 65 W, USB tipo C Adaptador de CA de 100 W, tipo C
PUERTOS, RANURAS Y CHASIS¹	2 USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 con Power Delivery 3.1 y DisplayPort 2.1 1 USB 3.2 de 1.ª generación con PowerShare 1 HDMI 2.1 1 bandeja de tarjeta uSIM externa opcional (solo WWAN) 1 lector de huellas digitales táctil en el botón de alimentación, opcional 1 conector para auriculares global Ranura de bloqueo tipo cuña	2 USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 con Power Delivery 3.1 y DisplayPort 2.1 1 USB 3.2 de 1.ª generación con PowerShare 1 HDMI 2.1 1 bandeja de tarjeta uSIM externa opcional (solo WWAN) 1 lector de huellas digitales táctil en el botón de alimentación, opcional 1 conector para auriculares global Ranura de bloqueo tipo cuña
PANEL TÁCTIL	Panel de clics de precisión compatible con gestos multitáctiles Panel táctil de colaboración opcional	Panel de clics de precisión compatible con gestos multitáctiles Panel táctil de colaboración opcional
ENTRADA¹	Pantalla táctil para 10 dedos Panel táctil de colaboración o panel de clics de precisión compatible opcional con gestos multitáctiles Teclado sin entramado resistente a derrames con retroiluminación con mini-LED de ahorro de batería	Pantalla táctil para 10 dedos Panel táctil de colaboración o panel de clics de precisión compatible opcional con gestos multitáctiles Teclado sin entramado resistente a derrames con retroiluminación con mini-LED de ahorro de batería
SENSORES¹	Acelerómetro, GPS (solo con tarjeta WWAN), sensor de luz ambiental; rendimiento térmico adaptable (mediante acelerómetro), puesta en marcha con la tapa abierta (mediante sensor Hall) (*Varía según el tamaño/modelo)	Acelerómetro, GPS (solo con tarjeta WWAN), sensor de luz ambiental; rendimiento térmico adaptable (mediante acelerómetro), puesta en marcha con la tapa abierta (mediante sensor Hall) (*Varía según el tamaño/modelo)
DIMENSIONES Y PESO^{1, 9, 10}	Altura (parte frontal): 16,85 mm (0,66 pulgadas) Altura (parte posterior): 17,19 mm (0,67 pulgadas) Altura (máxima): 17,95 mm (0,71 pulgadas) Anchura: 296 mm (11,63 pulgadas) Profundidad: 208,9 mm (8,23 pulgadas) Peso mínimo: peso: 2,36 libras (1,071 kg)	Altura (parte frontal): 16,77 mm (0,66 pulgadas) Altura (parte posterior): 16,95 mm (0,66 pulgadas) Altura (máxima): 17,95 mm (0,71 pulgadas) Anchura: 311,2 mm (12,25 pulgadas) Profundidad: 216,70 mm (8,53 pulgadas) Peso mínimo: 2,52 libras (1,141 kg)
CONTENIDO DE LA CAJA	Portátil Adaptador de CA de su elección Cable de alimentación Documentación - Guía de inicio rápido	Portátil Adaptador de CA de su elección Cable de alimentación Documentación - Guía de inicio rápido

Avisos de descargo de responsabilidad legal

Página 2

1. Datos basados en pruebas internas de Dell, noviembre de 2024.
2. Datos basados en la confirmación del proveedor de paneles Tandem OLED (LG Display USA), noviembre de 2024.
3. Disponible en determinados dispositivos Latitude y Dell Pro 13/14 Premium. Datos basados en análisis de Dell de información pública, noviembre de 2024.
4. Se aplica a portátiles Dell Pro Premium lanzados en 2025. Datos basados en la comparación interna de la conexión de soldadura del Latitude 7450 y los datos de pruebas de conexión atornillada del portátil Dell Pro Premium sujeto a un par de arranque estándar repetido en varias direcciones. El diseño del nuevo puerto USB-C está atornillado en la conexión para facilitar las reparaciones y mejorar la durabilidad. Lea la información de la garantía para obtener instrucciones sobre el reemplazo del puerto USB-C.
5. Disponible en determinados portátiles Latitude y Dell Pro 13/14 Premium. Los iconos de colaboración solo se muestran durante las llamadas por Zoom o Microsoft Teams. Las plataformas de conferencia compatibles pueden cambiar. Datos basados en análisis de Dell de información pública, noviembre de 2024.
6. Seguridad: según análisis internos de Dell, octubre de 2024. Aplicable a PC con procesadores Intel. No todas las funciones están disponibles en todos los equipos. Algunas funciones requieren compras adicionales. Validado por Principled Technologies. A comparison of security features, abril de 2024.
Capacidad de gestión: según análisis internos de Dell, enero de 2024. Los PC comerciales más fáciles de gestionar si se comparan las prestaciones de gestión de Dell Update Processes, las funciones de Dell Manageability Solution y las integraciones con soluciones de gestión de terceros, con los procesos de actualización, las funciones de las soluciones de gestión de sistemas y las integraciones con soluciones de gestión de terceros que ofrece la competencia. Soluciones de gestión de terceros (Microsoft Intune y Workspace ONE se adquieren por separado). Intel vPro, para admitir la gestión de sistemas fuera de banda, es una actualización de configuración adicional del sistema.
7. Se aplica a la familia de portátiles Dell Pro lanzados en 2025. Datos basados en análisis internos, noviembre de 2024. El diseño del nuevo puerto USB-C está atornillado en la conexión para facilitar las reparaciones y mejorar la durabilidad. Lea la información de la garantía para obtener instrucciones sobre el reemplazo del puerto USB-C.
8. Batería de hasta 3,69 horas de duración. Datos basados en análisis internos, noviembre de 2024.
9. El sonido es hasta un 16 % más alto que la generación anterior en el Dell Pro 13 Premium y hasta un 29 % más alto que la generación anterior en el Dell Pro 14 Premium. Datos basados en pruebas internas de Dell, noviembre de 2024.
10. Datos basados en análisis internos, noviembre de 2024. Plástico reciclado después del consumo: 98 % en el marco de la batería, 50 % en el marco del bisel y 30 % en la caja de altavoces. Cobalto reciclado: 50 % en la batería del PC (40 Wh y 60 Wh). Magnesio reciclado: 90 % en la tapa, el reposamuñecas y la carcasa inferior. Plástico de origen biológico: 46 % en los paragolpes.

Página 3

1. Datos basados en IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, 6 de noviembre de 2024 (unidades).
2. Datos basados en análisis y pruebas internos, noviembre de 2024. La tecnología McAfee Deepfake Detector que se ejecuta en dispositivos con procesadores Intel® Core™ Ultra Serie 200V se comparó con los procesadores Intel® Core™ Ultra de la generación anterior. Los resultados pueden variar.
3. Las experiencias con CoPilot+ PC requieren actualizaciones gratuitas. El tiempo varía según el dispositivo y la región. Consulte [PC Copilot+](#).
4. Datos basados en análisis y pruebas internos, noviembre de 2024. La tecnología AI Magic Designer de CyberLink Promoe que se ejecuta en dispositivos con procesadores serie Intel® Core™ Ultra 200V se comparó con los procesadores serie Intel® Core™ Ultra de la generación anterior.

Página 4

1. Datos basados en análisis internos, noviembre de 2024. El cobalto reciclado se aplica a las baterías de 40 Wh y 60 Wh. Plástico reciclado posconsumo: 98 % en el marco de la batería, 50 % en el bisel y 30 % en la caja de altavoces.
2. Datos basados en análisis internos, noviembre de 2024.
3. Se aplica a portátiles Dell Pro, Dell Pro Plus y Dell Pro Premium lanzados en 2025. Datos basados en la comparación interna de la conexión de soldadura del Latitude 7450 y los datos de pruebas de conexión atornillada del portátil Dell Pro Premium sujeto a una carga axial estándar repetida y un par de arranque estándar repetido en varias direcciones. El diseño del nuevo puerto USB-C está atornillado en la conexión para facilitar las reparaciones y mejorar la durabilidad. Lea la información de la garantía para obtener instrucciones sobre el reemplazo del puerto USB-C.
4. Contiene hasta un 94,3 % de contenido reciclado y hasta un 5,9 % de contenido renovable en forma de materiales obtenidos mediante prácticas forestales sostenibles. No incluye los artículos opcionales añadidos al pedido e incluidos en la caja.
5. Datos basados en análisis internos, noviembre de 2024.
6. Datos basados en análisis internos, noviembre de 2024. Según las designaciones EPEAT Climate+ obtenidas en los países correspondientes. Incluido en el registro EPEAT donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte [EPEAT](#) para conocer el estado de registro y los distintos niveles.

Página 6

1. Según análisis internos de Dell, octubre de 2024. Aplicable a PC con procesadores Intel. No todas las funciones están disponibles en todos los equipos. Algunas funciones requieren compras adicionales. Validado por Principled Technologies. [A comparison of security features](#), abril de 2024.
2. Dell publica un calendario con las fechas de lanzamiento de los controladores de dispositivo y las descargas. Fuente: datos basados en análisis internos, mayo de 2023. Comparación de calendarios de lanzamiento de controladores de dispositivos y descargas disponibles para el público por parte de los cinco principales proveedores de PC, mayo de 2023.
3. Dell lleva a cabo una validación integrada de todos los controladores y los módulos del BIOS en una actualización. Fuente: datos basados en análisis internos de Dell, mayo de 2023, en que se analizaron los enfoques de validación integrados de los cinco principales proveedores de PC, para controladores y módulos de BIOS en la actualización, según los envíos actuales y las imágenes del sistema de productos en su estado futuro.
4. Funciones de Dell Update Processes, Dell Management Portal y Dell Manageability Solutions, las funciones e integraciones con soluciones de gestión de terceros, con los procesos de actualización, las funciones del portal para socios en Microsoft Intune, las funciones de las soluciones de gestión de sistemas y las integraciones con soluciones de gestión de terceros que ofrece la competencia. Las soluciones de gestión de terceros Microsoft Intune y Workspace ONE deben comprarse por separado. Intel vPro es una actualización adicional de la configuración del sistema para poder gestionar sistemas fuera de banda. Dell es el primero del sector en tener las siguientes tecnologías:

5. La disponibilidad de la aplicación Dell Client Device Manager está prevista para finales de enero de 2025.
 - a. Según análisis internos de Dell, octubre de 2024. Según las capacidades del portal de gestión de Dell en Microsoft Intune, en comparación con las capacidades del portal para socios de la competencia en Microsoft Intune.
 - b. Dell Command | Endpoint Configure for Microsoft Intune: la primera solución del sector de objeto binario grande (BLOB) basada en paquetes para configurar y gestionar terminales de forma segura utilizando Microsoft Intune. Renuncia de responsabilidad: se trata de la primera solución de gestión de configuración del sector que utiliza un paquete de objeto binario grande (BLOB), reconocido por Microsoft Intune, para configurar y gestionar de forma segura los puntos finales.
 - c. Dell Command | Intel vPro Out of Band: la primera solución de gestión de sistemas para hardware de OEM que se integra con Intel vPro para la gestión remota de sistemas, independientemente de si están encendidos o no. Renuncia de responsabilidad: datos basados en análisis internos de Dell, noviembre de 2023

Página 7

1. Datos basados en análisis internos de Dell, abril de 2023. Soluciones de pago otorgadas a clientes comerciales elegibles a través de Dell Financial Services a través de empresas del grupo Dell Technologies o a través de socios comerciales autorizados de Dell. Las soluciones pueden modificarse sin previo aviso y están sujetas a la disponibilidad de los productos, al cumplimiento de los requisitos, a la aprobación del crédito, a la documentación aceptable y a la legislación legal aplicable. Algunas soluciones, como las opciones de adquisición a final del plazo, pueden no estar disponibles o variar según el país. En la UE, el EEE, el Reino Unido y Suiza, Dell Bank International d.a.c. ofrece determinadas soluciones a través de sus sucursales locales, por ejemplo, en España, está a cargo de Dell Bank International d.a.c. Sucursal en España. Dell Bank International d.a.c. se rige por las normas de Central Bank of Ireland.
2. Dell Technologies y los logotipos de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. Dell Technologies ha recuperado 2800 millones de libras de productos electrónicos desde 2007. Fuente: según análisis internos de Dell a partir de datos públicos, abril de 2023.
3. Datos basados en un estudio Total Economic Impact™ de Forrester encargado por Dell Technologies y AMD, "The Total Economic Impact™ Of Dell Premier", febrero de 2024. Estudio completo: [The Total Economic Impact™ Of Dell Premier](#)

Página 9-12

1. La oferta puede variar según el país, la configuración de hardware y el sistema operativo. Windows 10 22H2 solo se aplica a los equipos en los que los usuarios finales hayan bajado de versión desde Windows 11. La asistencia de Dell Technologies está sujeta al plan de fin de soporte de Microsoft Windows 10.
2. Los procesadores serie Intel® Core™ Ultra 2 (V) incluyen memoria en el paquete. Cada opción de procesador incluye 16 GB o 32 GB de memoria LPDDR5x.
3. La memoria GPU Intel® Arc™ se comparte con la memoria del sistema y la capacidad se basará en la selección del procesador.
4. GB significa mil millones de bytes, y TB equivale a un billón de bytes; la capacidad real varía según el material instalado previamente y el entorno operativo, y será menor que la que se indica.
5. Wi-Fi 7 requiere la certificación Wi-Fi Alliance más reciente, un controlador de dispositivo certificado, una actualización de hardware, una versión del sistema operativo compatible y un router compatible. Es necesario adquirir el router por separado. La conectividad Wi-Fi 7 solo está disponible en determinados países. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicios. La versión de la tarjeta inalámbrica Bluetooth puede variar en función del sistema operativo instalado en el equipo.
6. La antena y el módulo de banda ancha están disponibles únicamente en el momento de la adquisición del sistema. Banda ancha móvil sujeta a la suscripción a banda ancha del proveedor de servicios y al área de cobertura; se aplican cargos adicionales. Tecnología eSim sujeta a la disponibilidad del proveedor de servicios/operador regional y a la suscripción del plan de datos del proveedor de servicios; se aplican cargos adicionales. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicios.
7. El valor vatios-hora especificado (W/h) no indica la duración de la batería. ExpressCharge 1.0 (EC1.0) permite cargar la batería rápidamente, hasta el 80 % de su capacidad en 60 minutos o el 100 % de su capacidad en 120 minutos. ExpressCharge Boost (ECB) permite cargar la batería rápidamente, hasta el 35 % de su capacidad en 20 minutos. Los patrones de carga para EC1.0 y ECB para el sistema se miden en estado de apagado. Las opciones de batería de ciclo de vida prolongado cuentan con un patrón de carga que propicia una vida útil más larga. Las opciones de batería con ciclo de vida prolongado pueden ofrecer una vida útil de 3 años o 1000 ciclos de descarga y carga, y Dell ofrece una garantía del hardware limitada de 3 años para estas opciones de batería.
8. Garantía de hardware limitada: para obtener una copia de la garantía de hardware limitada, escribanos a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite [Garantías](#).
9. La altura puede variar según la configuración. La altura representa el grosor máximo del sistema, excluidos los topos de goma del sistema.
10. El peso varía según la configuración y los cambios en la fabricación.